

利用者が不特定多数の場合におすすめ

メモリーロック

# Memory Lock

番号自由

スチール扉 取付仕様

品番

木製扉 取付仕様

MLOH1N-1

[LOCK]ボタンを押すだけで、ダイヤル番号が0000になるリセット機能搭載



ホワイト




アイボリー



グレー

## 特長



### 0000 リセット機能搭載

[LOCK]ボタンを押すと、番号が0000になるので、施錠・解錠後にそれぞれのダイヤル番号を乱す手間が省けます。

## 暗証番号設定について



### ワンタイム(番号自由)方式

暗証番号をその都度設定するタイプです。利用者が不特定多数の場合におすすめです。

## 用途

- 学校の生徒用ロッカー、シューズボックス
- 会社関係更衣室ロッカー、パーソナルロッカー、書類ボックス
- ホテル、旅館等、宿泊施設更衣ロッカー、簡易貴重品ボックス
- スポーツ施設ロッカー、私物入れボックス
- ゴルフ場用ロッカー
- 宅配ボックス
- キー保管ボックス etc...


**非常解錠機構付**

## メモリーロックご使用方法


### かけ方

●ツマミがOPEN/CLOSEどちらの状態でも施錠できます。

1 OPENの状態  
で暗証番号を  
セットします。




1 CLOSEの状態  
で暗証番号を  
セットします。



2 ツマミをCLOSE  
まで回  
します。

3 LOCKボタンを  
押すと、  
ダイヤルが0000  
になり、施錠OK。





### あけ方

1 セットした暗証  
番号に  
ダイヤルを  
合わせます。

2 ツマミをOPEN  
まで回す  
と解錠OK。

3 解錠後、LOCK  
ボタンを  
押して、ダイヤル  
を0000に  
復帰させて  
ください。



— クローバーのダイヤル錠は、“Mechanical Keyless Lock” — 鍵を持たずに自由に暗証番号を設定できるダイヤル式錠前です。



### 鍵の管理は不要!

使用者が変わっても、錠前を取り替えたり、スペアキーをつくりかえる必要がなくなります。



### 配線工事は不要!

すべてメカニカル式(機械式)作動なので、電池、電源、配線工事は不要です。



必ず守る


### この製品は屋内用です。

風雨にさらされる屋外での設置・使用はしないでください。作動不良や故障の原因となります。


扉板厚の対応について

**A B** 各扉板厚寸法に対応した部材がございます。  
設置扉の厚み寸法をご確認の上、ご指定ください。

■スチール製扉取付け仕様(扉板厚 **A** 0.7~1.0mm) (扉板厚 **B** 1.6mm)




■スチール製扉取付け寸法




■スチール製扉取付け穴寸法




■木製扉取付け仕様(扉板厚 15.0~20.0mm)




■木製扉取付けプレート寸法




■木製扉取付け寸法



■木製扉取付け穴寸法



カムプレート  
No. ML2001



ご注意

施錠状態でカムプレートの最大遊び量 10°

扉製作時は、取付け孔の寸法、または施錠状態でのカムプレート最大遊び量をよくご確認の上、正確に製作して下さい。取付け孔寸法の間違によるロックの誤作動や故障につきましては、弊社では一切の責任を負いかねます。

- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。
- このカタログの記載内容は2011年3月現在のものです。

総合お問い合わせ窓口

株式会社 **クローバー** ☎ 06-6844-0051

<https://www.cloverkey.co.jp/>

本社 〒561-0807 大阪府豊中市原田中 1-2-40 TEL 06-6844-2111(代)  
関東営業所 〒171-0043 東京都豊島区要町 3-8-20 TEL 03-5995-2111

- 掲載の商品はイメージ画像です。実際の色と若干異なる場合がございます。
- 製品の仕様・デザインは予告なく変更されることがあります。

©CLOVER CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. No.LE0043DL